

Garant**Pinza a becchi ovali a punta per elettronica piegata a 48°, Lunghezza complessiva: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	727182 150
GTIN	4062406395094
Classe articolo	71B

Descrizione**Esecuzione:**

Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo preciso grazie ai fori accuratamente lavorati e alle superfici rettificata. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. **Manici rivestiti in bimateriale** conduttivo **indicato per ESD**. Becchi ovali a punta, scanalati all'interno.

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	150 mm
Larghezza della testa	13 mm
Lunghezza griffe	35 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Forma delle ganasce	piegate a gomito
Esecuzione ganasce	becchi mezzotondi a punta, zigrinati all'interno
Impugnatura	Manici in bimateriale
Materiale	Acciaio al carbonio (C70)

Superficie	fosfatata antiriflesso
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza a becchi mezzotondi