

Garant**Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 145mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	727142 145
GTIN	4062406395070
Classe articolo	71B

Descrizione**Esecuzione:**

Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo preciso grazie ai fori accuratamente lavorati e alle superfici rettificate. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. **Manici rivestiti in bimateriale conduttivo indicato per ESD.** Becchi piatti, scanalati all'interno.

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.

Descrizione tecnica

Lunghezza griffe	20 mm
Esecuzione ganasce	Zigrinata all'interno
Larghezza della testa	13 mm
Lunghezza complessiva	145 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Forma delle ganasce	piatta, zigrinata all'interno
Impugnatura	Manici in bimateriale
Materiale	Acciaio al carbonio (C70)
Superficie	fosfatata antiriflesso
Con molla	sì

Tipo di prodotto

Pinza a becchi piatti diritti