

Garant
Broccia per viti Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Impronta Torx Plus®: IP6mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293015 IP6
GTIN	4062406396558
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione.**

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
L	1,7 mm
Ø Preforatura	1,5 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	1,7 mm
Tolleranza	da + 0,01 fino a +0,02 mm
Profilo	Torx Plus®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm

Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili