

Garant**Broccia per viti Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Impronta Torx Plus®: IP10mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293017 IP10
GTIN	4062406396749
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Ø Preforatura	2,3 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	2,7 mm
L	2 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,005 fino a +0,02 mm
Profilo	Torx Plus®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm

Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili