

**Garant****Broccia per viti Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Impronta Torx Plus®: IP30mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293015 IP30
GTIN	4062406396718
Classe articolo	29L

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura	4,5 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	5,5 mm
L	4,5 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,005 fino a +0,02 mm
Profilo	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm

Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili