

Garant**Broccia per viti Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Impronta Torx Plus®: IP30mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293017 IP30 |
| GTIN | 4062406396787 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| L | 4,5 mm |
| Ø Preforatura | 4,5 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Diametro esterno ribaltamento Torx® | 5,5 mm |
| Tolleranza | da + 0,005 fino a +0,02 mm |
| Profilo | Torx Plus® |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |

| | |
|------------------|---|
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |