

Garant**Broccia per viti Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Impronta Torx Plus®: IP40mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293017 IP40
GTIN	4062406396794
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
L	5 mm
Ø Preforatura	5,4 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	6,6 mm
Tolleranza	da 0,0 fino a +0,02 mm
Profilo	Torx Plus®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm

Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili