

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 1616H12
Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Sottopiacchetta	269005 9
Set di viti per inserti	269028 20
Misura inserto	12 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 20

269028 20

Sottoplacchetta Modello 9

269005 9

Vite per sottoplacchetta Modello 5

269013 5