

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/12mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	18 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Sottoplacchetta	269005 9
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Dimensione codolo	16 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Set di viti per inserti	269028 20
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	SSSCR/L 1616H12
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 9	269005 9
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5