

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/11 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	22,9 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 2525M11
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22