

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SVHCR/L 2525M11
Lunghezza della testina L ₁	22,9 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	11 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22