

Garant**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	31,4 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Spostamento centrale L ₃	2 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	E16R SVJBR/L 11
Larghezza del collo L ₄	9,5 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	22 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
-----------------------------------	----------