

**Garant****Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Angolo di regolazione $\kappa$	142 grado
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	24 mm
Codice ISO portautensile	E20S SVJBR/L 11
Lunghezza della testina $L_1$	38 mm
Altezza di serraggio $L_2$	19 mm
Larghezza del collo $L_4$	11 mm
Spostamento centrale $L_3$	2 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
-----------------------------------	----------