

**Garant****Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	E25S SVJBR/L 16
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	44 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	28 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	24 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	16,5 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	4,6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
-----------------------------------	----------