

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261113 16/11 |
| GTIN | 4062406398040 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Larghezza del collo L ₄ | 9,5 mm |
| Codice ISO portautensile | E16R SVJBR/L 11 |
| Spostamento centrale L ₃ | 2 mm |
| Inserto adatto | VB.. 1103.. |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 22 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Misura inserto | 11 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 15 mm |
| Angolo di regolazione κ | 142 grado |
| Lunghezza della testina L ₁ | 31,4 mm |
| Ø Codolo D _s | 16 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 8×D |
| Materiale da taglio | HM |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Set di viti per inserti Modello 7 | 269028 7 |
|-----------------------------------|----------|