

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VB.. 1103..
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Preforatura minimo D_{\min}	24 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L_3	2 mm
Codice ISO portautensile	E20S SVJBR/L 11
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza della testina L_1	38 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Larghezza del collo L_4	11 mm
Ø Codolo D_5	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
-----------------------------------	----------