

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Larghezza del collo L ₄	16,5 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza della testina L ₁	44 mm
Codice ISO portautensile	E25S SVJBR/L 16
Inserto adatto	VB.. 1604..
Angolo di regolazione κ	142 grado
Spostamento centrale L ₃	4,6 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	28 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
-----------------------------------	----------