

**Garant****Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130460 M10
GTIN	4062406398132
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

**Uso:**

Per filettatura metrica sinistra a norma DIN13.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 7 mm

Quadro del codolo □: 5,5 mm

Ø preforo: 8,5 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 352
Misura del filetto	M10
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Ø Preforo	8,5 mm
Passo della filettatura	1,5 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Ø Filettatura	10 mm
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	30 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Tipo di filettatura	M
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto