

Garant
Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130460 M14
GTIN	4062406398156
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura metrica sinistra a norma DIN13.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 12 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 352
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	42 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	12 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Passo della filettatura	2 mm
Tipo di filettatura	M
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	14 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Misura del filetto	M14
Materiale da taglio	HSS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto