

**Garant**
**Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M8**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130460 M8
GTIN	4062406398125
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

**Uso:**

Per filettatura metrica sinistra a norma DIN13.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 6,8 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Ø Preforo	6,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 352

Misura del filetto	M8
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	24 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
Tipo di filettatura	M
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Lunghezza complessiva L	56 mm
∅ Filettatura	8 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto