

## Mascherina chirurgica monouso, Modello: T2RB



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097123 T2RB
GTIN	2050002053908
Classe articolo	02R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Mascherina chirurgica composta da un tessuto non tessuto a tre strati: strato interno ed esterno in tessuto non tessuto, strato intermedio in tessuto non tessuto Meltblown. Priva di lattice e fibre di vetro. Impermeabile e traspirante. Dimensioni: 170x95 mm.

- **Nasello integrato e coperto: adattabile in maniera ottimale alla forma del viso per una maggiore protezione.**
- **Presenza di morbidi elastici: elastici tubolari per indossare e togliere la mascherina con estrema rapidità e facilità assicurando allo stesso tempo un comfort elevato.**

Efficienza di filtrazione batterica (BFE)  $\geq$  98%.

#### Norma:

EN 14683:2019 tipo IIR

#### Fornitura:

50 pezzi per scatola. Confezionamento igienico in 5 buste di polipropilene da 10 pezzi ciascuna.

### Descrizione tecnica

Grado di protezione	Tipo IIR
Grado di protezione	Tipo IIR
Denominazione originale prodotto	MEDICAL MASK IIR BLUE
Colore	blu

Contenuto	50
Caratteristiche mascherina	pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set	50
Tipo di prodotto	Mascherina chirurgica