



## Levigatrici a nastro ad aria compressa Dynafile®, Modello: 15302



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079551 15302
GTIN	616026153028
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Apparecchi versatili con **guida del nastro di tela abrasiva regolabile, corsa diritta esatta** e **braccio di contatto** intercambiabile per la lavorazione con ruota o superficie di contatto. La copertura in materiale composito per i nastri di tela abrasiva consente il **cambio rapido e semplice dei nastri**. Il **raffreddamento dei nastri di tela abrasiva** mediante l'aria di scarico aumenta la durata dei nastri stessi. Impugnatura regolabile. **Dynafile® III, potente levigatrice** da 520 W per elevata capacità di asportazione, **set per la lavorazione superficiale, testa regolabile** con impugnatura di appoggio supplementare. Misure nastri di tela abrasivi 6, 13, 19, 25×457 mm.

#### Uso:

Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

#### Fornitura:

Incl nippli.

#### Nota:

Ulteriori esecuzioni con braccio di contatto per Dynafile® disponibili su richiesta o nel nostro eShop.

### Descrizione tecnica

Potenza fornita	522 W
Rumorosità	87 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Larghezza del nastro	6; 13; 19; 25 mm
Denominazione originale prodotto	Dynaflex III Kit
Fabbisogno massimo d'aria	906 l/min
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza del nastro	457 mm
Peso	1,1 kg
Serie	Dynaflex III
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

## Accessori

Braccio di contatto per Dynaflex® III Modello 15350	079561 15350
Braccio di contatto per Dynaflex® III Modello 15357	079561 15357
Braccio di contatto per Dynaflex® III Modello 15321	079561 15321