



Set di lamatori modulari per sedi di viti, supporto di legno, Dimensione / Dimensione gambo: 2MK2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Classe articolo	16C

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento di portautensili, lamatori e perni guida per la lavorazione dei \emptyset di foratura più comuni.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/svasatore.

Contenuto:

cad. 1 lamatore n. art. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

cad. 1 perno guida n. art. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

cad. 1 portautensili n. art. 156720 con codolo: CM2

Nota:

Assortimenti di svasatori combinati disponibili su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma a "T".

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 4

Numero taglienti Z: 3

Numero taglienti Z: 4

Numero taglienti Z: 3

Campo di lamatura: 26 - 36 mm

Descrizione tecnica

Campo di lamatura	26 - 36 mm
Numero taglienti Z	4
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

Accessori

Portautensili per lamatori modulari Dimensione / Dimensione gambo 2MK2	156720 2MK2
---	-------------