



Morsetto di serraggio a eccentrico con rondella di bloccaggio, Filettatura M: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370008 M10
GTIN	4046368875849
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**

Disco di bloccaggio in acciaio temprato con vite eccentrica in acciaio.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Descrizione tecnica

Forza di serraggio	9 kN
Lunghezza del filetto L	20 mm
Corsa eccentrica S_1	1,6 mm
Dimensione A	10,2 mm
Coppia di serraggio massimo	28 Nm

Altezza disco H	9,6 mm
SW ₁ esagono incassato	7 mm
Filettatura M	M10
Ø Rondella di bloccaggio per alberi D ₁	20,6 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico