



## Morsetto di serraggio a eccentrico con rondella di bloccaggio, Filettatura M: M12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370008 M12
GTIN	4046368875887
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**

Disco di bloccaggio in acciaio temprato con vite eccentrica in acciaio.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

#### Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

### Descrizione tecnica

Forza di serraggio	18 kN
Altezza disco H	9,6 mm
Coppia di serraggio massimo	88 Nm
Filettatura M	M12
Corsa eccentrica S <sub>1</sub>	2 mm

SW <sub>1</sub> esagono incassato	8 mm
Dimensione A	12,7 mm
Lunghezza del filetto L	25 mm
Ø Rondella di bloccaggio per alberi D <sub>1</sub>	25,4 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico