



## Morsetto di serraggio a eccentrico con rondella di bloccaggio, Filettatura M: M16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370008 M16
GTIN	4046368875924
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**

Disco di bloccaggio in acciaio temprato con vite eccentrica in acciaio.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

#### Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

### Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	88 Nm
Corsa eccentrica $S_1$	2,5 mm
Altezza disco H	12,7 mm
Forza di serraggio	27 kN
Dimensione A	15 mm

Filettatura M	M16
SW <sub>1</sub> esagono incassato	12 mm
Lunghezza del filetto L	27 mm
Ø Rondella di bloccaggio per alberi D <sub>1</sub>	30,1 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico