



Portautensili per lamatori modulari, Dimensione / Dimensione gambo: 2MK2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	156720 2MK2
GTIN	4033591011502
Classe articolo	16C

Descrizione

Esecuzione:

Con sole 4 misure di portautensili si riesce a coprire un campo da 5 mm a 66 mm (fino a 85 mm su richiesta). Lamatore e perno guida **di una** misura sono **combinabili a piacere**; il perno guida può essere sostituito senza allentare il lamatore.

Temprati e rettificati. Lamatore e perno sono fissati con una vite; una spina supplementare di tenuta impedisce al lamatore di slittare.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/lamatore.

Per i fori passanti a gradini sono disponibili a magazzino utensili in 2 lunghezze che consentono di realizzarli senza preforo.

Nota:

Svasatori a perno con **rivestimento TiN** disponibili su richiesta. Per la lavorazione di ghisa grigia, ottone e acciai al nichel-cromo è disponibile anche l'apposita **esecuzione in metallo duro**.

Campo di lamatura: 24 - 66 mm

Ø foro H7: 22 mm

Foro lunghezza: 28 mm

Ø esterno: 34,5 mm

Lunghezza a: 75 mm

Lunghezza b: 81 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza b	81 mm
Lunghezza foro	28 mm

Campo di lamatura	24 - 66 mm
Lunghezza a	75 mm
Ø Foro H7	22 mm
Ø Esterno	34,5 mm
Tipo di prodotto	Adattatore