

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, SmCo₅, Ø: 32mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085920 32
GTIN	2050000965227
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo₅).
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	220 N
Ø	32 mm
Termostabilità massima	200 °C
Peso	40 g
Altezza	7 mm
Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	SmCo ₅
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

