

RIHETEC

Ugello refrigerante MiniKD con raccordo filettato, Modello × Lunghezza tubo: M5X50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319471 M5X50
GTIN	4260711110320
Classe articolo	33C

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l'evacuazione dei trucioli.

Esecuzione in acciaio legato; il tubo flessibile può essere piegato verso il tagliente. Pressione massima fino a 10 bar.

Specifico per portautensili VDI e BMT compatti **con raccordo filettato**.

MiniKD è stato specificamente progettato per essere utilizzato in portautensili VDI compatti, ma si adatta anche a molti altri portautensili con raffreddamento esterno. Si contraddistingue per la semplicità di utilizzo e il raccordo per lubrorefrigerante perfettamente regolabile. Il montaggio è molto semplice.

Descrizione:

MiniKD è un ugello refrigerante composto da una sfera in acciaio legato o da una filettatura e un tubo realizzati con un materiale composito flessibile. Le parti sono collegate saldamente tra loro.

Nota:

Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.

Descrizione tecnica

Modello	MiniKD
Esecuzione	Filettatura
Filettatura di raccordo	M5
Lunghezza tubo	50 mm
Ø Passatubi	4 mm
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Ugello refrigerante