



## Set di chiavi maschio esagonali piegate Acciaio legato, Multicolour con rivestimento in plastica, Hex-Plus, Numero di giraviti: 9



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627351 9
GTIN	4013288185211
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Materiale principale in acciaio legato antiruggine, rivestimento in plastica. Identificare la misura diventa più facile grazie alla codificazione cromatica: in questo modo sono subito a portata di mano. Esecuzione con profilo Hex-Plus per proteggere le viti, testa sferica esagonale sul fianco lungo.

#### Uso:

Per viti a brugola metriche.

#### Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Riposte in: Supporto in plastica

#### Fornitura:

Chiavi maschio piegate:

1× 1,5mm

1× 2,0mm

1× 2,5mm

1× 3,0mm

1× 4,0mm

1× 5,0mm

1× 6,0mm

1× 8,0mm

1× 10,0mm

In pratico supporto di plastica e/o clip bicomponente, apribile e richiudibile per prelevare più facilmente le chiavi maschio piegate e consentire un alloggiamento più compatto dell'utensile.

## Descrizione tecnica

Numero di giraviti	9
Dimensione chiavi	1,5
Dimensione chiavi	2
Dimensione chiavi	2,5
Dimensione chiavi	3
Dimensione chiavi	4
Dimensione chiavi	5
Dimensione chiavi	6
Dimensione chiavi	8
Dimensione chiavi	10
Dimensione apertura	metrica
Denominazione originale prodotto	3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto	Giravite