

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 63mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 63
GTIN	2050000965302
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Altezza	14 mm
Materiale superficie	zincato
Ø	63 mm
Boccola filettata	sì
Altezza con filettatura	30 mm
Termostabilità massima	120 °C
Filettatura	M8 mm

Peso	240 g
Forza di tenuta nominale	350 N
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto