

**Garant**
**Maschio a macchina HSS-E-PM, DLC, M: M3**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132610 M3     |
| GTIN            | 4045197648785 |
| Classe articolo | 11H           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di ultimissima generazione.

**Esecuzione molto robusta**, con **imbocco corretto** e **speciale geometria dei taglienti** per **materiali a base di rame**.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø preforo: 2,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Ø Filettatura                        | 3 mm    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 2       |
| Ø preforo                            | 2,5 mm  |
| Numero taglienti Z                   | 2       |
| Passo della filettatura              | 0,5 mm  |
| Norma                                | DIN 371 |
| Ø codolo D <sub>s</sub>              | 3,5 mm  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Lunghezza complessiva L         | 56 mm                                      |
| Quadro del codolo □             | 2,7 mm                                     |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H                                   |
| Materiale da taglio             | HSS E PM                                   |
| Profondità filettatura          | 9 mm                                       |
| Tipo di filettatura             | M  |
| Misura del filetto              | M3   |
| Rivestimento                    | DLC  |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                   |
| Norma filettatura               | DIN 13                                     |
| Forma dell'imbocco              | CS   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                   |
| Passaggio interno per LR        | no   |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio    |
| Direzione di taglio             | destro                                     |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori dinamici |
| Colore collarino                | bianco                                     |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                         |