

Garant**Maschio a macchina per ghisa, nitrurato, M: M18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132500 M18
GTIN	4045197071842
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con scanalature diritte e imbocco corto (2 – 3 spire).****Testo didascalie:**

A 4 taglienti (da Dim. M5).

4 Scanalature (da Dim. M5).

Particolarmente resistenti all'usura grazie alla superficie nitrurata (13 2500).

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D_c: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 15,5 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	15,5 mm
Ø Filettatura	18 mm
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376

Ø Codolo D _s	14 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	54 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M18
Rivestimento	nitruato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG	idoneo	13 m/min	K
GGG	limitatamente adatto	9 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

