

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Ferrite, Ø: 16mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085910 16
GTIN	2050000964770
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in **ferrite dura**.

- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	18 N
Materiale superficie	zincato
Ø	16 mm
Altezza	4,5 mm
Peso	4,5 g
Termostabilità massima	120 °C
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

