

Garant**Maschio a macchina per ottone esecuzione corta, non rivestito, M: M2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132600 M2
GTIN	4045197072092
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con angolo di spoglia 6° e imbocco corto (2 – 3 spire).****Uso:**

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 36 mm

Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 1,6 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	2 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,4 mm
Ø Preforo	1,6 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	2,8 mm

Lunghezza complessiva L	36 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	6 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	limitatamente adatto	10 m/min	K
CuZn	idoneo	13 m/min	N
a secco	idoneo		