

Garant
**Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM
Forma C 6HX, TiN, M: M4**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139178 M4
GTIN	4045197509116
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:

DIN 2174 ($\approx$ **DIN 371** $\leq$ M10; $\approx$ **DIN 376** $\geq$ M12). **Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.**

Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D_s: 4,5 mm

Quadro del codolo □: 3,4 mm

Ø preforo con valore indicativo: 3,7 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	4 mm
Numero taglienti Z	4
Ø codolo D _s	4,5 mm
Quadro del codolo □	3,4 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm

Ø preforo con valore indicativo	3,7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Profondità filettatura	12 mm
Misura del filetto	M4
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare