



## Distanziometro laser, Modello: GLM50-27C



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Classe articolo	46T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d'acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1. Uso facile con interfaccia utente migliorata e display illuminato. Funzione di tracciamento. Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell'altezza. Creazione digitale di piantine, importazione delle piantine attuali, esportazione dei risultati di lavoro e facile quotatura in cantiere. Massima rapidità ed efficienza nelle procedure di trasmissione dati e documentazione grazie alla connessione Bluetooth e all'app Bosch MeasureOn.

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d'acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1. Filettatura per treppiede 1/4 pollici. Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell'altezza. Creazione digitale di piantine, importazione ed elaborazione delle piantine attuali, esportazione dei risultati di lavoro e facile quotatura in cantiere. Trasferimento dati mediante Bluetooth®.

#### Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa custodia protettiva. Incluse batterie n. art. 081551 LR6.:

**Accessori speciali:**

Supporto per comparatori n. art. 468558.

**Descrizione tecnica**

Peso	200 g
Addizione / sottrazione	sì
Serie	GLM50-27C
Sensore inclinazione	360 grado
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR6
Durata batteria (misurazioni)	25000
Lunghezza	119 mm
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	2
Selezione ultime misurazioni	sì
Accuratezza	±1,5 mm
Altezza	29 mm
Misura minima / massima	sì
Larghezza	53 mm
Portata	50 m
Alimentazione elettrica	081551 LR6
Grado di protezione IP	IP 65
Calcolo della superficie e del volume	sì
Classe laser secondo IEC 825-1	2
Tipo di prodotto	Distanziometro

