

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	7 mm
Lunghezza della testina L_1	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L_3	8 mm
Codice ISO portautensile	AH08K SDQCR/L07
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7