

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7 mm
Codice ISO portautensile	AH08K SDQCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina $L_1$	20 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale $L_3$	8 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7