

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	125 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7 mm
Codice ISO portautensile	AH08K SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	13,5 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	40 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500