

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L ₂	7 mm
Spostamento centrale L ₃	7,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	AH08K SDUCR/L07
Sporgenza totale L ₁	40 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500