

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenuto (ml oppure l): 20**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088001 20
GTIN	4062406400873
Classe articolo	01L

Descrizione**Esecuzione:**

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Lo **sgrossatore flessibile** per rimuovere velocemente oli, emulsioni e grassi. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10. Tanica da 20 litri. All'occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art. 088010 Dim. 20-30).

Flex Cleaner è inoltre adatto all'impiego senza schiuma nelle idropultrici e negli impianti di pulizia del pavimento e pertanto è utilizzabile in modo flessibile in tutti i casi in cui l'uso della schiuma sia sconsigliato. Durante la pulizia, in particolare le superfici in alluminio e ottone sono protette dall'appannamento fino a 75 °C. Il detergente garantisce una protezione temporanea contro la corrosione. In caso di applicazione manuale, spruzzare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, asciugare con un panno. In caso di utilizzo nell'industria alimentare, dopo aver effettuato la pulizia lavare la superficie con una quantità d'acqua sufficiente.

- **Non soggetto a obbligo di etichettatura.**
- **Utilizzabile manuale e meccanicamente.**
- **Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.**
- **Adatto per la ricarica di nebulizzatori e spruzzatori pneumatici.**

Descrizione tecnica

Forma	liquido
Colore	trasparente
Punto di ebollizione	100 °C
Temperatura di immagazzinamento	2 - 35 °C
Esecuzione	Tanica
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Valore pH	9
Spessore	1,01 g/cm ³
Contenuto	20 l
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Detergenti universali

Accessori

GARANT GreenPlustanica con rubinetto di scarico Per dimensioni tanica 20-30 l

088010 20-30