

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Contenuto (ml oppure l): 20****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 088002 20     |
| GTIN            | 4062406400897 |
| Classe articolo | 01L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l'utilizzo nell'industria alimentare.

**Arma universale a base acida** non soggetta a obbligo di inserimento dell'etichetta di pericolo. Rimuove ruggine, calcare e tracce di sporco di origine minerale in modo sicuro e delicato dai materiali. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10. Tanica da 20 litri. All'occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art. 088010 Dim. 20-30).

Durante l'utilizzo, applicare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, la sporcizia disciolta può essere asciugata o risciacquata.

- **Non soggetto a obbligo di etichettatura.**
- **Utilizzabile manualmente.**
- **Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.**
- **Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.**

**Descrizione tecnica**

|            |             |
|------------|-------------|
| Esecuzione | Tanica      |
| Forma      | liquido     |
| Colore     | trasparente |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Punto di ebollizione            | 100 °C                 |
| Temperatura di immagazzinamento | 2 - 35 °C              |
| Sostenibilità                   | GARANT GreenPlus       |
| Spessore                        | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Valore pH                       | 2,2                    |
| Contenuto                       | 20 l                   |
| Serie                           | GreenPlus              |
| Tipo di prodotto                | Detergenti universali  |

---

## Accessori

GARANT GreenPlustanica con rubinetto di scarico Per  
dimensioni tanica 20-30 l

088010 20-30