

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Contenuto (ml oppure l): 20**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088006 20
GTIN	4062406403171
Classe articolo	01L

Descrizione**Esecuzione:**

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Estremo potere sgrassante grazie alla tecnologia ibrida. Tracce di sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, residui di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti grazie agli estratti vegetali e rimossi velocemente dalla superficie grazie alla tecnologia a base di tensioattivi. Tanica da 20 litri. All'occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art. 088010 Dim. 20-30).

Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l'assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un'alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l'approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell'industria alimentare.

- **Non soggetto a obbligo di etichettatura.**
- **Utilizzabile manualmente e meccanicamente.**
- **Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.**
- **Adatto per la ricarica di nebulizzatori e spruzzatori pneumatici.**

Descrizione tecnica

Punto di ebollizione	100 °C
Forma	liquido
Colore	trasparente
Campo di impiego temperatura	2 - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento	2 - 35 °C
Esecuzione	Tanica
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Spessore	1,007 g/cm ³
Valore pH	10,5 - 11
Contenuto	20 l
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Detergenti universali

Accessori

GARANT GreenPlustanica con rubinetto di scarico Per dimensioni tanica 20-30 l

088010 20-30