



## Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 40 corto, per Dim. pinza ER: 20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302757 20
GTIN	4062406421946
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codolicon sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min<sup>-1</sup>.**
- **Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.**

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

#### Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

#### Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

#### Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 1 - 13 mm

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø Esterno D: 34 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 20

Chiave di serraggio ER: 20

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	70 mm
-------------------------	-------

Campo di serraggio	1 - 13 mm
Ø Esterno D	34 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio	20
Chiave di serraggio ER	20
Ø Attacco D <sub>1</sub>	1-13 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

## Accessori

Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
--	-----------