



Giunto per uso industriale Filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna: 1/2pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080230 1/2
GTIN	4062406403201
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), **valore nominale 7,8**. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.

Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a 100 °C.

Materiale:

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo esterna	1/2 pollici
Valore della portata	2000 l/min
Materiale	ottone
Pressione massima di esercizio	35 bar

Tipo di prodotto

Giunto