

**HOLEX****Giunto per uso industriale Filettatura interna, Filettatura interna di raccordo: 1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080231 1/2
GTIN	4062406423131
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), **valore nominale 7,8**. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.

Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a 100 °C.

**Materiale:**

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

**Descrizione tecnica**

Pressione massima di esercizio	35 bar
Materiale	ottone
Filettatura interna di raccordo	1/2 pollici
Valore della portata	2000 l/min
Tipo di prodotto	Giunto

