



Giunto per uso industriale Filettatura interna, Filettatura interna di raccordo: 3/8pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080231 3/8
GTIN	4062406423124
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), **valore nominale 7,8**. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.

Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a 100 °C.

Materiale:

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	35 bar
Valore della portata	2000 l/min
Filettatura interna di raccordo	3/8 pollici
Materiale	ottone
Tipo di prodotto	Giunto

