

**DYMO****Etichettatrice, Modello: 5200****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085500 5200   |
| GTIN            | 3501170841402 |
| Classe articolo | 08U           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. **Robusta stampante industriale per etichette** per siglatura rapida di cavi, campi di comando, scaffali, ecc. **Tasti ad accesso diretto** per caratteri utilizzati di frequente nell'elettrotecnica.

**Uso:**

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

**Fornitura:**

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso. Etichettatrice incl. batteria agli ioni di litio e alimentatore. 1× cassetta nastro in nylon bianco 19 mm × 3,5 m, 1× etichetta in vinile per uso industriale bianca 12 mm × 5,5 m.

**Nota:**

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Larghezza nastro possibili               | 9; 12; 19 mm             |
| Larghezza                                | 124 mm                   |
| Esecuzione taglia nastro                 | Manuale                  |
| Numero di batterie contenute             | 1                        |
| Adattatore di rete                       | incluso                  |
| Lunghezza                                | 64 mm                    |
| Numero caratteri / simboli disponibili   | 100                      |
| Particolarità                            | Memoria a etichette      |
| Altezza di scrittura massimo             | 13 mm                    |
| Numero di stili                          | 4                        |
| Modello                                  | Rhino 5200               |
| Tipo di batteria                         | Ioni di litio            |
| Numero corpi del carattere               | 2                        |
| Numero grandezze                         | 7                        |
| Layout tastiera                          | ABC                      |
| Alimentazione                            | Alimentazione a batteria |
| Numero di righe di testo                 | 1-4                      |
| Altezza                                  | 234 mm                   |
| Cassetta nastro adatta                   | RHINO                    |
| Peso con batteria                        | 780 g                    |
| Numero di caratteri visibili sul display | 2×14                     |
| Imballaggio                              | Valigetta di trasporto   |
| Denominazione originale prodotto         | S0841400                 |
| Tipo di prodotto                         | Etichettatrice           |

## Accessori

|   |          |
|---|----------|
| Cassetta nastro Modello W                   | 085512 W |
| Cassetta nastro 19 mm×3,5 m nylon Modello W | 085516 W |

|  |          |
|--|----------|
| Cassetta nastro 12 mm×5,5 m vinile Modello W | 085517 W |
| Cassetta nastro Modello W                    | 085513 W |
| Cassetta nastro 9 mm×5,5 m vinile Modello W  | 085509 W |
| Cassetta nastro Modello W                    | 085511 W |
| Cassetta nastro Modello W                    | 085514 W |
| Cassetta nastro 19 mm×5,5 m Vinyl Modello W  | 085510 W |