

BENNING**Cercafase, Modello: VT2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

Per il controllo semplice e rapido della fase su prese, scatole di derivazione, interruttori e lampade. Localizza le rotture dei cavi isolati.

Funzione:

IP53: protezione contro l'acqua nebulizzata con un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Uso:

Controllo della fase e controllo rottura dei cavi isolati. In aggiunta, tester per campo magnetico su valvole, interruttori, relè, pompe e bobine magnetiche.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Grado di protezione IP	IP 53
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Campo di tensione AC	12 - 1000 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Materiale corpo	Plastica ABS

Tipo di prodotto

Cercafase

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081561 LR3